

AC SB M 160A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, スイッチ, 断路器, AC600 V, 160 A, 4極, 手動式スイッチ
注文番号	3103190000
種別	AC SB M 160A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148399
数量	1 items

AC SB M 160A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	215 mm	奥行き (インチ)	8.4645 inch
高さ	360 mm	高さ (インチ)	14.1732 inch
幅	270 mm	幅 (インチ)	10.6299 inch
正味重量	3241 g		

温度

周囲温度 -25 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

保証

時間間隔 5 年

一般データ

標準 IEC 60947-3, IEC 61439-2 保護度合い IP65
設置場所 保護された屋外エリア (海から1km以上)

負荷ブレークスイッチ

電圧種別	AC	公称電圧	400 V
公称電流	160 A	NC接点としての接点数	0
定格メインアクティブ負荷遮断電流	160 A	接続の種別	ねじ接続
定格短絡投入電流	13 kA	定格ピーク耐電流	7 kA
機械的耐久性クラス	M2 (5000)	NO接点としての接点数	4

接続

メインスイッチとしての形状 はい 配線済みデバイス いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

入札仕様書

長体仕様 Load break Switch in polyester housing.

AC SB M 160A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

Suitable for disconnection on the AC side.
Number of poles: 4
Rated operational current (I_e) (I_e):
- according to IEC (AC-21):
160 A
Rated operational voltage (U_e):
- according to IEC: 690 V
Suitability for use:
Emergency Stop Switch:
No
Main Switch: Yes Number of contacts normally open:
4
Number of contacts normally closed: 0
Number of switching positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Dimensions HxWxD:
360x270x215 mm.
Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

AC SB M 160A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

