

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

パージョン	HDCエンクロージャ. 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
注文番号	<u>3107210000</u>
種別	HDC 64D TSBU 1M50 BP
GTIN (EAN)	4099987172141
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

324113			
承認			
認可	CE		
ROHS	適合		
寸法と重量			
No. 1			
深さ	72 mm	奥行き(インチ)	2.8346 inch
高さ	93 mm	高さ (インチ)	3.6614 inch
<u>幅</u>	121 mm	幅(インチ)	4.7638 inch
長さ 正味重量	121 mm 261 g	長さ (インチ)	4.7638 inch
上怀里里	261 g		
温度			
制限温度	-40 °C 125 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
バージョン			
ケーブル取り入れ口サイズ	M 50	上部 / 底部 / 蓋	
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラ グハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ
設計	 高	設置サイズ	8
<u></u>	 スレッド付き	内付スレッド	M 50
色 (RAL)	RAL 9005	BG	8
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
111.04 可燃料签组	V-0	, ウンバングナ亜 <i>牡蛎</i>	ポ ロマンド
UL 94 可燃性等級 保護度合い	 IP65, 勘合状態	ハウジング主要材質 EMC ハウジング	ポリアミド いいえ
ロック素子の材質		LIVIC / () J J J	01012
	71.77 (1		
寸法			
ケーブル導入口	スレッド付き		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-44-02-02

27-44-02-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別 HDC 24B ABU BP バージョン 注文番号 3107140000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 GTIN (EAN) 4099987172004 ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交 数量 1 ST 換不可, 標準

ベースハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 24B SBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3164430000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4099987800723	スハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 32, M 40
種別	HDC 24B SBU 2M32 BP	パージョン
種別 注文番号	HDC 24B SBU 2M32 BP 3164440000	パージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー

サイズ8



プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前 処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿 入できます。

電極数:24 定格電流:16 A 定格電圧:500 V

UL / CSA 準拠公称電圧: 600 V AC / DC

カタログステータス / 図面 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP	パージョン
注文番号	<u>1873580000</u>	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	パージョン
種別 注文番号	HDC HE 24 MP 1873590000	バージョン HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
	1.2 2 1.2 2 1 1.11	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、 ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、 または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされ ます。

一般注文データ

種別	VG M50 - K 68	バージョン
注文番号	<u>1772340000</u>	VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248130009	トレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66,
数量	10 ST	IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6

カタログステータス / 図面 5