

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline - 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

一般注文データ

バージョン	パッチケーブルMircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , ストレート, 6 kV
注文番号	3109120004
種別	IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186421
数量	1 items

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

長さ	0.4 m	長さ (インチ)	15.748 inch
正味重量	16 g		

温度

保管温度		動作温度	-20 °C...60 °C
------	--	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7
--------	-------------

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7
--------	-------------

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
------------	-----	------------	-----------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	白色
ハロゲン	いいえ	延焼耐性	No

ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧	6 kV	カテゴリー	Cat. 6
------------	------	-------	--------

ケーブル構造

シースカラー	白色	断面積	4x2xAWG30/7
シールド	U/UTP	配線数	8
絶縁	PE	シース直径、最大	3.3 mm
シース直径、最小	2.9 mm	シース素材	LSZH
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色		

プラグ

プラグ右	RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし	左プラグ	RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------	------	------------------------------------

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右 RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

プラグ、左

左プラグ RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

