

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline - 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | パッチケーブルMircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 1 m, , ストレート, 6 kV |
| 注文番号 | 3109120010 |
| 種別 | IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099987186452 |
| 数量 | 1 items |

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|--------------|
| 長さ | 1 m | 長さ (インチ) | 39.3701 inch |
| 正味重量 | 18.7 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般基準

| | |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
|--------|-------------|

標準

| | |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
|--------|-------------|

電気プロパティ

| | | | |
|------------|-----|------------|-----------------|
| 50 °Cの通電容量 | 1 A | PoE / PoE+ | IEEE 802.3atに適合 |
|------------|-----|------------|-----------------|

ケーブルの機械的特性と材料特性

| | | | |
|------|-----|------|----|
| 耐油性 | No | 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 延焼耐性 | No |

ケーブルの電気プロパティ

| | | | |
|------------|------|-------|--------|
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | カテゴリー | Cat. 6 |
|------------|------|-------|--------|

ケーブル構造

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------|
| シースカラー | 白色 | 断面積 | 4x2xAWG30/7 |
| シールド | U/UTP | 配線数 | 8 |
| 絶縁 | PE | シース直径、最大 | 3.3 mm |
| シース直径、最小 | 2.9 mm | シース素材 | LSZH |
| カラーコーディング | 白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色 | | |

プラグ

| | | | |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし | 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右 RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

プラグ、左

左プラグ RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

