

## IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline - 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | パッチケーブルMircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 2 m, , ストレート, 6 kV |
| 注文番号       | <a href="#">3109120020</a>   |
| 種別         | IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV  |
| GTIN (EAN) | 4099987186476  |
| 数量         | 1 items  |

## IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |      |          |              |
|------|------|----------|--------------|
| 長さ   | 2 m  | 長さ (インチ) | 78.7402 inch |
| 正味重量 | 29 g |          |              |

## 温度

|      |  |      |                |
|------|--|------|----------------|
| 保管温度 |  | 動作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|--|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般基準

|        |             |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
|--------|-------------|

## 標準

|        |             |
|--------|-------------|
| コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
|--------|-------------|

## 電気プロパティ

|            |     |            |                 |
|------------|-----|------------|-----------------|
| 50 °Cの通電容量 | 1 A | PoE / PoE+ | IEEE 802.3atに適合 |
|------------|-----|------------|-----------------|

## ケーブルの機械的特性と材料特性

|      |     |      |    |
|------|-----|------|----|
| 耐油性  | No  | 色    | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 延焼耐性 | No |

## ケーブルの電気プロパティ

|            |      |       |        |
|------------|------|-------|--------|
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | カテゴリー | Cat. 6 |
|------------|------|-------|--------|

## ケーブル構造

|           |                                 |          |             |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------|
| シースカラー    | 白色                              | 断面積      | 4x2xAWG30/7 |
| シールド      | U/UTP                           | 配線数      | 8           |
| 絶縁        | PE                              | シース直径、最大 | 3.3 mm      |
| シース直径、最小  | 2.9 mm                          | シース素材    | LSZH        |
| カラーコーディング | 白色/青色, 白色/オレンジ,<br>白色/緑色, 白色/茶色 |          |             |

## プラグ

|      |                                    |      |                                    |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし | 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|

## IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## プラグ、右

プラグ右 RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

## プラグ、左

左プラグ RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

