## **AEB ITB 2.5/4 BB BL DL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### ビル設置配線

ビル設置配線には、10×3銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

#### 一般注文データ

	The state of the s
バージョン	エンドブラケット, 青色, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 5.1 mm, 130 °C
注文番号	<u>3111440000</u>
種別	AEB ITB 2.5/4 BB BL DL
GTIN (EAN)	4099987190923
数量	25 items

カタログステータス / 図面 1

# **AEB ITB 2.5/4 BB BL DL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

寸法と重量					
深さ	50.1 mm	奥行き(インチ)	1.9724 inch		
高さ	50.5 mm	高さ (インチ)	1.9882 inch		
幅	5.1 mm	<u>ーー</u> 幅(インチ)	0.2008 inch		
正味重量	10.32 g				
温度	,		,		
保管温度 保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C		
連続動作温度、最小	-60 °C		130 °C		
環境製品コンプライアン	z				
	24-14p / 62 PA In 1				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
システム仕様					
取り付けレール	TS 35				
	13 33				
全般	<u> </u>				
取り付けレール	TS 35				
材料データ	,				
基本材質	Wemid		青色		
坐平的員 UL 94 可燃性等級	V-0	<u>5</u>	R G		
追加の技術データ					
取り付け方式	篏合仕様	ロック	ネジなし		
	,				
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041		
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041		
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35		
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35		
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35		
OL A CC 4 C C	07.05.00	FOLACO 14.0	07.05.00		
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02		

カタログステータス / 図面 2

### **AEB ITB 2.5/4 BB BL DL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

#### 一般注文データ

種別 SDIS SLIM 0.6X3.5X100

注文番号 2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350

数量 1 S7

バージョン

取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6

mm

カタログステータス / 図面