#### **MULTIMETER DMM 600V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。

また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

#### 一般注文データ

バージョン	マルチメータ, 該当なし		
注文番号	<u>3113220000</u>		
種別	MULTIMETER DMM 600V		
GTIN (EAN)	4099987201292		
数量	1 items		

カタログステータス / 図面 1

## **MULTIMETER DMM 600V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

寸法と重量			
			<u> </u>
正味重量	350 g		
技術データ			
項目説明	デジタルマルチメーター		
ー 装置の測定および試験			
容量測定値、最大.	100 μF	容量測定値、最小.	0.01 nF
測定範囲カテゴリー	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	電流測定値、最大.	10 A
作動温度、最大	50 °C		0 °C
周波数範囲、最大	5 MHz	周波数範囲、最小	1 mHz
周波数測定	はい	保護度合い	IP40
抵抗測定範囲、最大	40 Ω	抵抗測定範囲、最小	0.1 Ω
バッテリタイプ	1.5 VタイプAAAバッテ リー	連続性試験	該当なし
分類			
ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ETIM 10.0	EC000069	ECLASS 9.0	27-20-03-01
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-01
ECLASS 11.0	27-20-03-01	ECLASS 12.0	27-20-03-01
ECLASS 13.0	27-20-03-01	ECLASS 14.0	27-20-03-01
ECLASS 15.0	27-20-03-01		

カタログステータス / 図面 2



## **MULTIMETER DMM 600V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





