

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

## 一般注文データ

バージョン	マルチメータ, 該当
注文番号	<a href="#">3113240000</a>
種別	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
数量	1 items

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	220 mm	高さ (インチ)	8.6614 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	350 g		

## 技術データ

項目説明 デジタルクランプオン測定装置

## 装置の測定および試験

容量測定値、最大	100 $\mu$ F	容量測定値、最小	51.2 nF
測定範囲カテゴリー	CAT IV	AC 電圧測定範囲	1 ~ 1,000 V
DC 電圧測定範囲	1 ~ 1.500 ボルト	電流測定値、最大	400 A
作動温度、最大	50 °C	作動温度、最小	0 °C
周波数範囲、最大	5000 MHz	周波数範囲、最小	5000 Hz
周波数測定	はい	ディスプレイ	デジタル
保護度合い	IP40	電流種別	AC/DC
抵抗測定範囲、最大	40 k $\Omega$	抵抗測定範囲、最小	400 $\Omega$
バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー	連続性試験	該当
マルチメータへの接続用アダプタとして利用可能	いいえ	電圧測定回路カテゴリー、最大	1000 V
DC電圧測定機能搭載	はい	RMS 測定 (TRMS) あり	はい
ディスプレイバックライト付き	はい	測定範囲の選択	自動
キャパシタンス測定付き	はい	漏電流測定機能搭載	いいえ
温度測定あり	いいえ	ペンチ開口幅	35 mm
高調波測定機能搭載	いいえ	AC電圧測定機能搭載	はい
フィードおよびリターンラインの電流測定が可能	いいえ	電流測定範囲、交流、最大	400 A
電流測定範囲、直流、最大	1500 A		

## 分類

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

**MULTIMETER CCM 400A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

