

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違による失敗は、もはや過去のものとなります。

一般注文データ

バージョン	マルチメータ, 該当
注文番号	3113240000
種別	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
数量	1 items

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	220 mm	高さ (インチ)	8.6614 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	350 g		

技術データ

項目説明	デジタルクランプオン測定装置
------	----------------

装置の測定および試験

容量測定値、最大.	100 μ F	容量測定値、最小.	51.2 nF
測定範囲カテゴリー	CAT IV	AC 電圧測定範囲	1 ~ 1,000 V
DC 電圧測定範囲	1 ~ 1.500 ボルト	電流測定値、最大.	400 A
作動温度、最大	50 °C	作動温度、最小	0 °C
周波数範囲、最大	5000 MHz	周波数範囲、最小	5000 Hz
周波数測定	はい	ディスプレイ	デジタル
保護度合い	IP40	電流種別	AC/DC
抵抗測定範囲、最大	40 k Ω	抵抗測定範囲、最小	400 Ω
バッテリタイプ	1.5 V タイプAAAバッテリー	連続性試験	該当
マルチメータへの接続用アダプタとして いいえ		電圧測定回路カテゴリー、最大	1000 V
利用可能		RMS 測定 (TRMS) あり	はい
DC電圧測定機能搭載	はい	測定範囲の選択	自動
ディスプレイバックライト付き	はい	漏電流測定機能搭載	いいえ
キャパシタンス測定付き	はい	ペンチ開口幅	35 mm
温度測定あり	いいえ	AC電圧測定機能搭載	はい
高調波測定機能搭載	いいえ	電流測定範囲、交流、最大	400 A
フィードおよびリターンラインの電流測定が可能	いいえ		
電流測定範囲、直流、最大	1500 A		

分類

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

