

VPU AC EXTENDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

注文番号	3123500000
種別	VPU AC EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270175
数量	8 items

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量	14 g
------	------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

公称データ IEC/EN

定格電圧 (AC)	1000 V
-----------	--------

接続データ

接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小.	2 Nm
締付けトルク、最大.	4.5 Nm	導体断面、固定式、最小	2.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	25 mm ²	配線接続断面、細径撲線、最小	2.5 mm ²
配線接続断面、細径撲線、最大	16 mm ²	接続断面、撲線、最小	2.5 mm ²
接続断面、撲線、最大	25 mm ²		

電気データ

公称電流	100 A
------	-------

分類

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		