## **VPU AC EXTENDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



幅広いアクセサリで品揃えが充実

## 一般注文データ

注文番号	3123500000
種別	<u>VPU AC EXTENDER</u>
GTIN (EAN)	4099987270175
数量	8 items

カタログステータス / 図面 1

## **VPU AC EXTENDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

寸法と重量			
	·		
正味重量	14 g		
<u> </u>			<u> </u>
保管温度		動作温度	
		<b>到IP/皿及</b>	
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
EN 50178に準拠した絶縁協調	I		
上は「ひょうひに年」返した部隊防御			
サージ電圧カテゴリー	III		2
	!!!	/7未及	2
公称データIEC/EN			
定格電圧 (AC)	1000 V		
接続データ			
接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小.	2 Nm
締付けトルク、最大.	4.5 Nm	導体断面、固定式、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最大	25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	16 mm²	接続断面、撚線、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>		
電気データ			
11.21.2			
公称電流	100 A		
分類			
ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90	<del></del> -	

カタログステータス / 図面 2