

**VPU AC EXTENDER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

注文番号	3123500000
種別	<a href="#">VPU AC EXTENDER</a>
GTIN (EAN)	4099987270175
数量	8 items

## VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 14 g

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー III 汚染度 2

## 公称データ IEC/EN

定格電圧 (AC) 1000 V 電圧種別 AC

## 接続データ

接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小	2 Nm
締付けトルク、最大	4.5 Nm	導体断面、固定式、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最大	25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	16 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>		

## 電気データ

電圧種別 AC 公称電流 100 A

## 分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		