

## CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

## 一般注文データ

注文番号	3125090000
種別	<a href="#">CUTFIX PRO FEEDER XL</a>
GTIN (EAN)	4099987282055
数量	1 items

## CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	370 mm	奥行き (インチ)	14.5669 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	13000 g		

## 自動カット

接続負荷	0.1 kW	事前選択量、最大.	調整可能部品数量コード
ドライブ	電気	キーボード	タッチ表示
インジケータ表示	LCDディスプレイ	長さ初期選択、最大	999999 mm
長さ初期選択、最小	10 mm	ソフトウェア	IBM互換PCとのデータ交換用
開口部 (最大直径)	外径8 mm	電氣的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
細線仕様 / 固定の個別の導体	最大10 mm 2 /最大2.5 mm 2		

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		