PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品未発売、暫定製品データ



一般注文データ

バージョン	シグナルコンバータ / 遮断器, 入力 : 0130 V, 出		
	力 : 0-10 V, 電源電圧: 外部供給なし		
注文番号	<u>3127350000</u>		
種別	PICOPAK-VI130-RDIV-P		
GTIN (EAN)	4099987294935		
数量	1 items		

カタログステータス / 図面 1

PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量			
ح س ح	00.5	nd/ニキ (ノン・エ)	0.4000
<u>深さ</u>	62.5 mm		2.4606 inch
高さ	89.4 mm	高さ (インチ)	3.5197 inch
幅	6.4 mm	幅(インチ)	0.252 inch
正味重量	0 g		
温度			
保管温度 保管温度	-40 °C85 °C	周囲温度	-40 °C70 °C
動作温度		湿度	5~95%、結露なし
入力			
 抵抗	177.5 kΩ	入力測定範囲	0130 V
出力			
出力数	1	出力電圧、注意	010 V
	<u> </u>	四月电压、任息	010 V
<u>一般データ</u>			-
用途	電圧分割器	精度	電圧分割器の0.1%以下 (基本エラー @ 出力フル スケール)
保護度合い	IP20	電源電圧	外部供給なし
設定	なし	動作高度	≤ 2000 m
絶縁協調			
EMC 基準	EN 61326-1: 2013	ガルバニック絶縁	絶縁なし
	,		
接続方式	PUSH IN		
	FOSITIN		
刀 規	<u> </u>		<u> </u>
ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 9.0	27-21-01-20
ECLASS 9.1	27-21-01-20	ECLASS 10.0	27-21-01-20
		ECLASS 12.0	27-21-01-20
ECLASS 11.0	27-21-01-20	LCLASS 12.0	27-21-01-20
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-21-01-20	ECLASS 12.0	27-21-01-20

カタログステータス / 図面 2



PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



