## PICOPAK-VI70-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品未発売、暫定製品データ



#### 一般注文データ

バージョン	シグナルコンバータ / 遮断器, 入力: 070 V, 出力:	
	0-10 V, 電源電圧: 外部供給なし	
注文番号	<u>3127370000</u>	
種別	PICOPAK-VI70-RDIV-P	
GTIN (EAN)	4099987294959	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

## PICOPAK-VI70-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技術データ

_	4-
75	到
/ <del>T</del> \	Dit's

MAMID承認件数



	Street Street		
寸法と重量			
深さ	62.5 mm	奥行き(インチ)	2.4606 inch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	89.4 mm	 高さ(インチ)	3.5197 inch
<del>同じ</del> 幅	6.4 mm	 幅(インチ)	0.252 inch
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0 g		0.232 IIICII
<b>山小王里</b>			1
温度			
保管温度		動作温度	
入力			
抵抗	192 kΩ	入力測定範囲	070 V
ILLIJL	192 KIZ	八刀炽足电齿	070 V
出力			
出力電圧、注意	010 V	電源電圧(出力)	
一般データ			
用途	電圧分割器	精度	電圧分割器の0.1%以下 (基本エラー @ 出力フル スケール)
保護度合い	IP20	電源電圧	外部供給なし
設定	なし	 動作高度	≤ 2000 m
分類			
ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 9.0	27-21-01-20
ECLASS 9.1	27-21-01-20	ECLASS 10.0	27-21-01-20
ECLASS 11.0	27-21-01-20	ECLASS 12.0	27-21-01-20
ECLASS 13.0	27-21-01-20	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

カタログステータス / 図面 2



# PICOPAK-VI70-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



