

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

製品未発売、暫定製品データ

図に類似



絶縁増幅器、パッシブ遮断装置、リミットスイッチ、温度変換器を含む測定用トランスデューサなどを端子台形式で使用します。

限られた設置スペースでの正確な信号処理と信頼性の高い信号遮断に最適です。

- 端子台と同じくフラットな、コンパクトな6 mm設計
- 動作温度範囲：-40 °C ~ +70 °C（モデルにより異なります）
- ねじ接続またはプッシュイン接続式のバージョン
- 一部のモデルには、識別を容易にするQRコードおよびステータスLEDが搭載されています

一般注文データ

バージョン	シグナルコンバータ / 遮断器、入力：0 ~ 70 V DC、出力：0-10 V、電源電圧：外部供給なし
注文番号	3127370000
種別	PICOPAK-VI70-RDIV-P
GTIN (EAN)	4099987294959
数量	10 items

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E141197

寸法と重量

深さ	62.5 mm	奥行き (インチ)	2.4606 inch
高さ	89.4 mm	高さ (インチ)	3.5197 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	0 g		

温度

保管温度

動作温度

入力

抵抗 177.5 kΩ

入力測定範囲

0...70 V DC

出力

出力電圧、注意 0...10 V

電源電圧 (出力)

該当なし

一般データ

用途	電圧分割器	精度	電圧分割器の1%以下 (基本エラー @ 出力フルスケール)
保護度合い	IP20	電源電圧	外部供給なし
設定	なし	動作高度	≤ 2000 m

分類

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

