データシート

ESG-FO 6/17 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

長い耐用期間の補償：ESG
マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。
MultiMark で得られるメリット
- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

注文番号	3128340000
種別	ESG-FO 6/17 MM BL
GTIN (EAN)	4099987301695
数量	1000 items

データシート

ESG-FO 6/17 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.55 mm	奥行き（インチ）	0.0217 inch
高さ	6 mm	高さ（インチ）	0.2362 inch
幅	17 mm	幅（インチ）	0.6693 inch
正味重量	0.06 g		

一般データ

接着剤	アクリル系粘着剤付きPEフォーム	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	17 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	青色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	6 x 17 mm	UL 969 j 準拠の認可	はい
ロールあたりの数	1000		

装置マーカー

ハロゲン	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		