

IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 5 m, 6 kV
注文番号	3136130050
種別	IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349390
数量	1 items

IE-C6GO6LD0050F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	131 g		

温度

保管温度		動作温度	-20 °C...60 °C
------	--	------	----------------

一般基準

コネクタ規格	TIA-1096-A	アプリケーション固有の通信ケーブル設 備	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------	------------	-------------------------	-----------------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	赤色, グレー
ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1

ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧	6 kV	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
カテゴリー	Cat.3	絶縁電圧、最大	300 V

ケーブル構造

シース直径	4.8 mm	シースカラー	グレー
断面積	3x2xAWG 24/7	シールド	U/UTP
配線数	6	シース直径、最大	5 mm
シース直径、最小	4.6 mm	シース素材	LSZH

プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------	------	------------------------------------

プラグ、右

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------

プラグ、左

左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		