

## IE-C6GO6LD0100F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 10 m, 6 kV |
| 注文番号       | <a href="#">3136130100</a>                   |
| 種別         | IE-C6GO6LD0100F40F40-X-K3KV                  |
| GTIN (EAN) | 4099987349406                                |
| 数量         | 1 items                                      |

## IE-C6GO6LD0100F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |       |          |               |
|------|-------|----------|---------------|
| 長さ   | 10 m  | 長さ (インチ) | 393.7008 inch |
| 正味重量 | 258 g |          |               |

## 温度

|      |  |      |                |
|------|--|------|----------------|
| 保管温度 |  | 動作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|--|------|----------------|

## 一般基準

|        |            |                    |                            |
|--------|------------|--------------------|----------------------------|
| コネクタ規格 | TIA-1096-A | アプリケーション固有の通信ケーブル設 | VDE-AR-N 4100:2019-04<br>備 |
|--------|------------|--------------------|----------------------------|

## ケーブルの機械的特性と材料特性

|      |     |      |                                   |
|------|-----|------|-----------------------------------|
| 耐油性  | No  | 色    | 赤色, グレー                           |
| ハロゲン | いいえ | 延焼耐性 | in accordance with IEC<br>60332-1 |

## ケーブルの電気プロパティ

|            |       |         |          |
|------------|-------|---------|----------|
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV  | 絶縁抵抗    | ≥ 100 MΩ |
| カテゴリー      | Cat.3 | 絶縁電圧、最大 | 300 V    |

## ケーブル構造

|          |              |          |       |
|----------|--------------|----------|-------|
| シース直径    | 4.8 mm       | シースカラー   | グレー   |
| 断面積      | 3x2xAWG 24/7 | シールド     | U/UTP |
| 配線数      | 6            | シース直径、最大 | 5 mm  |
| シース直径、最小 | 4.6 mm       | シース素材    | LSZH  |

## プラグ

|      |                                    |      |                                    |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| プラグ右 | RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし | 左プラグ | RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|

## プラグ、右

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| プラグ右 | RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし |
|------|------------------------------------|

## プラグ、左

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 左プラグ | RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし |
|------|------------------------------------|

技術データ

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |