

RC M P4 M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	3136910000
種別	RC M P4 M20
GTIN (EAN)	4099987356220

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

直径 20 mm 正味重量 12 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...60 °C 周囲温度 -25 °C...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	なし
接触表面	真鍮	LED	いいえ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	PA 66
ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
接点材質	真鍮	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	公称電圧	500 V
公称電流	17.5 A	保護度合い	IP68
接点形状 (オス/メス)	オス型	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	プラスチック	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²		

一般データ

極数	4	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	PA 66		

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		