

RC F P4 M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	3136920000
種別	RC F P4 M20
GTIN (EAN)	4099987356237

RC F P4 M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

直径

20 mm

正味重量

12 g

温度

保管温度

周囲温度

-25 °C...125 °C

動作温度

-40 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

4

コーディング

なし

接触表面

真鍮

LED

いいえ

接続方式

ねじ接続

ハウジング主要材質

PA 66

ケーブル直径、最大

13 mm

ケーブル直径、最小

7 mm

接点材質

真鍮

導体断面、最大

4 mm²

導体断面、最小

0.5 mm²

公称電圧

500 V

公称電流

17.5 A

保護度合い

IP68

接点形状 (オス/メス)

メス型

シールド接続

いいえ

スレッドリング材質

プラスチック

接続断面積、最大

4 mm²

接続断面積、最小

0.5 mm²

一般データ

極数

4

接続スレッド

M20

極性違い防止

はい

接続方式

ねじ接続

ハウジング主要材質

PA 66

分類

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16