

RC M P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------|
| 注文番号 | 3136930000 |
| 種別 | RC M P4 |
| GTIN (EAN) | 4099987356244 |

RC M P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

直径 20 mm 正味重量 20 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...60 °C 周囲温度 -25 °C...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 極数 | 4 | コーディング | なし |
| 接触表面 | 真鍮 | LED | いいえ |
| 接続方式 | ねじ接続 | ハウジング主要材質 | PA 66 |
| ケーブル直径、最大 | 13 mm | ケーブル直径、最小 | 7 mm |
| 接点材質 | 真鍮 | 導体断面、最大 | 4 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 公称電圧 | 500 V |
| 公称電流 | 17.5 A | 保護度合い | IP68 |
| 接点形状 (オス/メス) | オス型 | シールド接続 | いいえ |
| スレッドリング材質 | プラスチック | 接続断面積、最大 | 4 mm ² |
| 接続断面積、最小 | 0.5 mm ² | | |

一般データ

| | | | |
|-----------|-------|--------|------|
| 極数 | 4 | 接続スレッド | M20 |
| 極性違い防止 | はい | 接続方式 | ねじ接続 |
| ハウジング主要材質 | PA 66 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |