

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 注文番号 | 3139890000 |
| 種別 | HDC 24B SS 2M40G ATEX |
| GTIN (EAN) | 4099987382250 |
| 数量 | 1 items |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 216 mm | 奥行き (インチ) | 8.5039 inch |
| 高さ | 111.5 mm | 高さ (インチ) | 4.3898 inch |
| 幅 | 80 mm | 幅 (インチ) | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm | 取付寸法 - 幅 | 187 mm |
| 正味重量 | 1160 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|------------------|
| 周囲温度 | -20 °C...40 °C | 制限温度 | -20 °C ... 80 °C |
|------|----------------|------|------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|-------------|---------|-------|
| ハウジング設計 | ベースハウジング | 設置サイズ | 8 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | グレー |
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム | 表面仕上 | その他 |
| 種別 | ベースハウジング | ハロゲン不使用 | false |
| EMC ハウジング | はい | BG | 8 |
| 保護度合い | IP55 | | |

寸法

| | |
|---|-------|
| 幅 | 80 mm |
|---|-------|

評価データ IECEX/ATEX

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 証明書番号 (IECEX) | TUEV24ATEX9197X | 証明書番号 (ATEX) | IECEXUR24.0077X |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|

バージョン

| | | | |
|-------|---|------|-----|
| 設置サイズ | 8 | 表面仕上 | その他 |
| BG | 8 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 8 (24B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B TOS 1M32G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140010000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987382373 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B TOS 2M32G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140020000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32 |
| GTIN (EAN) | 4099987382380 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B TSS 1M32G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140030000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987382397 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B TSS 1M40G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140040000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4099987382403 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 24B COVER ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140080000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: |
| GTIN (EAN) | 4099987382441 | |
| 数量 | 1 ST | none |

サイズ 8



IECEx
ATEX

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC HDD 48 FC EX 1500 | バージョン |
| 注文番号 | 3116690000 | HDC挿入, メス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4099987235914 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC HDD 48 MC EX 1500 | バージョン |
| 注文番号 | 3116670000 | HDC挿入, オス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4099987235792 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HDD 56 FC EX 1000 | バージョン |
| 注文番号 | 3116680000 | HDC挿入, メス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4099987235907 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HDD 56 MC EX 1000 | バージョン |
| 注文番号 | 3116660000 | HDC挿入, オス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8 |
| GTIN (EAN) | 4099987235785 | |
| 数量 | 1 ST | |