

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: 戻る: IP20, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続. 標準
注文番号	3139900000
種別	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数

IECEX ATEX

寸法と重量			
高さ	30 mm	高さ(インチ)	1.1811 inch
幅	58 mm	幅(インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	141.68 g		
温度			
制限温度	-20 °C 80 °C		
一般データ			
ハウジング設計	隔壁ハウジング	設置サイズ	3
UL 94 可燃性等級	None	色	グレー
表面仕上	粉体塗装	種別	バルクヘッド(フィードス ルー)
ハロゲン不使用	false	BG	3
保護度合い	戻る:IP20		
寸法			
<u></u> 幅	58 mm		
評価データIECEx/ATEX	'		,
証明書番号(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
バージョン			
小 栗井ノブ	2	ま あ.↓	业/ / / / 全壮
<u>設置サイズ</u> BG	<u> </u>	表面仕上	粉体塗装
<u></u>			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
	07.44.00.00	FOL A CO 4 4 O	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 3 (06B)



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

100 0 0		
種別	HDC 06B COVER ATEX	パージョン
注文番号	3140050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, ハウジング下部
GTIN (EAN)	4099987382410	カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382304	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139950000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382311	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面 4