

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<u>3139920000</u>
種別	HDC 16B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382281
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

### 承認

MAMID承認件数

# IECEX ATEX

寸法と重量			
4 تمر	104	m/= セ / / ハ・エ \	0.4507
深さ 	164 mm		6.4567 inch
高さ	29.5 mm	高さ(インチ)	1.1614 inch
幅	48 mm	幅(インチ)	1.8898 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 – 幅	103 mm
正味重量	180 g		
温度			
周囲温度	-20 °C40 °C	制限温度	-20 °C 80 °C
 一般データ			
ハ 宀 シキン / 47÷八÷↓	<b>喧陸ハウジンが</b>	±1, ₹4 / →*	
<u>ハウジング設計</u> UL 94 可燃性等級	<u>隔壁</u> ハウジング V-0	<u>設置サイズ</u>	6 グレー
DL 94 可燃性等級 表面仕上	 粉体塗装	<u>色</u> 種別	
衣叫江上	初评坐表	性別	バルラベット (フィートス ルー)
ハロゲン不使用	false	BG	6
保護度合い	IP55		
寸法			
幅	48 mm		
デニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー			
証明書番号(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
バージョン			
設置サイズ	6	表面仕上	粉体塗装
BG	6		切开主权
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437 EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0  ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-44-02-02	LCLAGO 14.0	21-44-02-02
LOLAGO TO.O	Z / -++-UZ-UZ		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### アクセサリ

### サイズ 6 (16B)



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

### 一般注文データ

種別	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	3139980000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382342	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139990000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382359	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32,
数量	1 ST	M 25
種別	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	パージョン
種別 注文番号	HDC 16B TSS 1M32G ATEX 3140000000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
注文番号	3140000000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
注文番号 GTIN (EAN)	3140000000 4099987382366	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
注文番号 GTIN (EAN) 数量	3140000000 4099987382366 1 ST	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	3140000000 4099987382366 1 ST HDC 16B COVER ATEX	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

### サイズ 6





ATEX(T II 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

#### 一般注文データ

13541-54	•	
種別	HDC HDD 24 FC EX 1500	バージョン
注文番号	3116650000	HDC挿入, メス型, 1500 V, 極数: 24, クリンプ接続. 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235778	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 24 MC EX 1500	バージョン
注文番号	<u>3116630000</u>	HDC挿入, オス型, 1500 V, 極数: 24, クリンプ接続. 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235754	
数量	1 ST	

作成日 04.11.2025 05:06:03 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC HDD 32 FC EX 1000	パージョン
注文番号	3116640000	HDC挿入, メス型, 1000 V, 極数: 32, クリンプ接続, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235761	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 32 MC EX 1000	パージョン
種別 注文番号	HDC HDD 32 MC EX 1000 3116620000	バージョン HDC挿入, オス型, 1000 V, 極数: 32, クリンプ接続. 設置サイズ: 6