

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	3139940000
種別	HDC 06B TOS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382304
数量	1 items

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	449 g		

温度

周囲温度	-20 °C...40 °C	制限温度	-20 °C ... 80 °C
------	----------------	------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	3
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
表面仕上	その他	種別	プラグ
ハロゲン不使用	false	BG	3
保護度合い	IP55		

寸法

幅	58 mm
---	-------

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号 (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
---------------	-----------------	--------------	------------------

バージョン

設置サイズ	3	表面仕上	その他
BG	3		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 3 (06B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 06B SS 1M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139850000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3、保護度合い: IP55、ベースハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25
GTIN (EAN)	4099987382212	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B AS ATEX	バージョン
注文番号	3139900000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3、保護度合い: 戻る: IP20、隔壁ハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4099987382267	
数量	1 ST	