

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

#### 一般注文データ

·	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れロサイズ: M 32
注文番号	<u>3139960000</u>
種別	HDC 10B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382328
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

MAMID承認件数

# IECEX ATEX

寸法と重量			
深さ	144 mm	奥行き(インチ)	5.6693 inch
高さ	101 mm	高さ(インチ)	3.9764 inch
幅	58 mm	幅(インチ)	2.2835 inch
正味重量	476 g		
温度			
司囲温度 司囲温度	-20 °C40 °C	制限温度	-20 °C 80 °C
一般データ			
ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	4
ハリシブグ設計 JL 94 可燃性等級	V-0	<u>                                    </u>	4 グレー
DL 94 可燃性等級 表面仕上		<u>巴                                 </u>	
ベーロエ ハロゲン不使用	が件筆表 false	1生の! BG	4
<u>バログライ版///</u> 保護度合い	IP55		<del>-</del>
寸法			
區	58 mm		
評価データIECEx/ATEX			
証明書番号(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
バージョン			1
設置サイズ	4	表面仕上	粉体塗装
3G	4		
分類 			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIMOO	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
11101 8.0	EC000437		
	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
TIM 10.0		ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000437		
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### サイズ 4 (10B)



ATEX(T II 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

#### 一般注文データ

種別	HDC 10B SS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	3139860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ベースハウジン
GTIN (EAN)	4099987382229	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 10B AS ATEX	バージョン
種別 注文番号	HDC 10B AS ATEX 3139910000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジン

カタログステータス / 図面