

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<u>3140020000</u>
種別	HDC 24B TOS 2M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382380
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

IECEX ATEX

寸法と重量			
深さ	191 mm	奥行き(インチ)	7.5197 inch
<u>高</u> さ	111 mm	_ 高さ (インチ)	4.3701 inch
幅	58 mm	 幅(インチ)	2.2835 inch
正味重量	646 g		
温度			
	-20 °C40 °C	制限温度	-20 °C 80 °C
一般データ			
ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	8
ハワシフグ設計 UL 94 可燃性等級	V-0	<u> </u>	。 グレー
DL 94 可燃性等級 表面仕上		<u>巴</u>	
<u> </u>	が体室表 false	fi差ガリ BG	8
バログンが使用 <u></u> 保護度合い	IP55		<u> </u>
寸法			
幅	58 mm		
評価データIECEx/ATEX			
証明書番号(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
バージョン			
設置サイズ	8	表面仕上	粉体塗装
BG	8		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-44-02-02		21-44-02-02
LCLASS 10.0	Z1-44-UZ-UZ		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 8 (24B)



ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 24B SS 1M40G ATEX	パージョン
注文番号	3139880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジン
GTIN (EAN)	4099987382243	グ, クランプヨークねじ接続. 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SS 2M40G ATEX	バージョン
注文番号	3139890000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジン
GTIN (EAN)	4099987382250	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 ST	
種別	HDC 24B AS ATEX	バージョン
注文番号	3139930000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジン
GTIN (EAN)	4099987382298	グ,クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	

サイズ 8





ATEX(TII 3G Ex ec IIC T6 Gc)やIECEX(Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC HDD 48 FC EX 1500	パージョン
注文番号	3116690000	HDC挿入, メス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235914	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 48 MC EX 1500	バージョン
注文番号	<u>3116670000</u>	HDC挿入, オス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 56 FC EX 1000	バージョン
注文番号	<u>3116680000</u>	HDC挿入, メス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235907	
数量	1 ST	



バージョン

HDC挿入, オス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別 HDC HDD 56 MC EX 1000

注文番号 3116660000 GTIN (EAN)

4099987235785

数量 1 ST

作成日 05.11.2025 10:00:41 MEZ