

HDC MDU 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	モジュール, 0 V, 0 A, 極数: 0, 非搭載, オス型, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	3149600000
種別	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
数量	5 items

HDC MDU 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	34.1 mm	奥行き (インチ)	1.3425 inch
高さ	16.8 mm	高さ (インチ)	0.6614 inch
幅	34.1 mm	幅 (インチ)	1.3425 inch
長さ	14.6 mm	長さ (インチ)	0.5748 inch
正味重量	1 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	0	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	オス型, メス型
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	0 V
定格電流 (DIN EN 61984)	0 A	必要なプラグインスロット	1

バージョン

接続方式	非搭載	導体断面、最大	0 mm ²
導体断面、最小	0 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MDU 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

