## U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

本製品は、u-view先進タッチパネルとの組み合わせることでのみ使用可能です

u-viewの高度なタッチパネル用HMIランタイム

「u-viewの高度なタッチパネル」と、ウェブベースのHMI ソフトウェア「PROCON-WEB 組み込みシステム」を組み 合わせることで、高品質なハードウェアに高性能なソフ トウェアが融合した、理想的な可視化ソリューションが 実現します。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します:

- 役割ベースおよび権限ベースのユーザー管理
- 包括的な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリア などの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力で複雑なコント ロール
- 最大限の柔軟性を実現する適用性の高いスクリプティン グ
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 通信ドライバを介したu-OSコントローラへの接続

#### 一般注文データ

注文番号	3151060000
種別	<u>U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5</u>
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

₹	法	بر	重	릚
٠,	冱	c	ᆂ	丰

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

#### システム要件

オペレーティングシステム	Linux, Windows, u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB	
必要な最小メモリ(RAM)	0.1 GB	<del></del>		

## ライセンス情報

プロレス赤状の粉 日上	1000	
プロセス変数の数、最大	1000	

#### ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大)	5

## 分類

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

カタログステータス / 図面 2