

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

本製品は、u-view先進タッチ  
パネルとの組み合わせること  
でのみ使用可能です



## u-viewの高度なタッチパネル用HMIランタイム

「u-viewの高度なタッチパネル」と、ウェブベースのHMIソフトウェア「PROCON-WEB 組み込みシステム」を組み合わせることで、高品質なハードウェアに高性能なソフトウェアが融合した、理想的な可視化ソリューションが実現します。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- 役割ベースおよび権限ベースのユーザー管理
- 包括的な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力な複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現する適用性の高いスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 通信ドライバを介したu-OSコントローラへの接続

## 一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Docker, Windows, Linux, プロセス変数の数、最大: 10000, HMIデバイス数(最大): 2
注文番号	<a href="#">3151070000</a>
種別	U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/2
数量	1 items

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム要件

オペレーティングシステム Linux, Windows, u-OS 必要な最小ディスク容量 0.1 GB  
必要な最小メモリ (RAM) 0.1 GB

## ライセンス情報

プロセス変数の数、最大 10000

## ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 2

## 分類

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		