

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

本製品は、u-view先進タッチパネルとの組み合わせることでのみ使用可能



u-viewの高度なタッチパネル用HMIランタイム  
 「u-viewの高度なタッチパネル」と、ウェブベースのHMIソフトウェア「PROCON-WEB 組み込みシステム」を組み合わせることで、高品質なハードウェアに高性能なソフトウェアが融合した、理想的な可視化ソリューションが実現します。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- 役割ベースおよび権限ベースのユーザー管理
- 包括的な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力で複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現する適用性の高いスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 通信ドライバを介したu-OSコントローラへの接続

**一般注文データ**

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Windows, Linux, Docker, プロセス変数の数、最大: 500, HMIデバイス数(最大): 5
注文番号	<a href="#">3151140000</a>
種別	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5
数量	1 items

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**寸法と重量**

正味重量 0 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム要件**

オペレーティングシステム	Windows, Linux, u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM)	0.1 GB		

**ライセンス情報**

プロセス変数の数、最大 500

**ランタイムの機能**

HMIデバイス数(最大) 5

**分類**

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		