

U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

本製品は、u-view先進タッチ
パネルとの組み合わせること
でのみ使用可能です



u-viewの高度なタッチパネル用HMIランタイム

「u-viewの高度なタッチパネル」と、ウェブベースのHMIソフトウェア「PROCON-WEB 組み込みシステム」を組み合わせることで、高品質なハードウェアに高性能なソフトウェアが融合した、理想的な可視化ソリューションが実現します。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- 役割ベースおよび権限ベースのユーザー管理
- 包括的な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力な複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現する適用性の高いスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 通信ドライバを介したu-OSコントローラへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Windows, Linux, Docker, プロセス変数の数、最大: 500, HMIデバイス数(最大): 5
注文番号	3151140000
種別	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5
数量	1 items

U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム要件

オペレーティングシステム Windows, Linux, u-OS 必要な最小ディスク容量 0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM) 0.1 GB

ライセンス情報

プロセス変数の数、最大 500

ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 5

分類

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		