CMA-A30-300-333MV-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 300 A, 二次電流、最大: , ロード: , 公差 等級: 1
注文番号	<u>3154180000</u>
種別	CMA-A30-300-333MV-1
GTIN (EAN)	4099987646048
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

CMA-A30-300-333MV-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

OHS			
	<u>~~ H</u>		
ナ法と重量 			
 き	57.4 mm	奥行き(インチ)	2.2598 inch
うさ	78.2 mm	高さ (インチ)	3.0787 inch
	65.4 mm	 幅(インチ)	2.5748 inch
 I径	30 mm	正味重量	294 g
註 度			
管温度		動作温度	-5 °C40 °C
		到几个温/文	3 040 0
で			<u> </u>
農護度合い	IP20	測定精度	1%
格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x l定格	公称周波数	50 / 60 Hz
5人属性			
差等級	1	一次電流	300 A
		八电加	300 A
『圧入力の測定			
]波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
、力			
、 人力周波数	50/60 Hz		
色縁協調	00,00112		,
\ 差等級	1	絶縁電圧	3kV / 1 min
類			
FIN.4.0.0	50000040	ETIM TO	50000040
TIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
TM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
TIM 10.0 CLASS 9.1	EC002048 27-21-09-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-21-09-02 27-21-09-02
CLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-21-09-02
CLASS 15.0	27-21-09-02		27-21-03-02

カタログステータス / 図面 2