

## TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

## 一般注文データ

注文番号	3155260000
種別	<a href="#">TCB INL THIRD 3</a>
GTIN (EAN)	4099987654654
数量	1 items

## TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
直径	0 mm	正味重量	1516.84 g

## 技術データ

項目説明	フォームインレイ、汎用、 大、空
------	---------------------

## ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

## 品揃え

直径	0 mm
----	------

## 分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

## 一般注文データ

種別	AM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">9001540000</a>	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	
種別	AM 35	バージョン
注文番号	<a href="#">9001080000</a>	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190208011	
数量	1 ST	

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 22	バージョン
注文番号	<a href="#">1157830000</a>	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248945528	
数量	1 ST	

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	PZ 50	バージョン
注文番号	<a href="#">9006450000</a>	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190095796	
数量	1 ST	