

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	3155290000
種別	TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4099987654685
数量	1 items

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
直径	0 mm	正味重量	1042.01 g

技術データ

項目説明	フォームインレイ、汎用、 大, 空
------	----------------------

ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

品揃え

直径	0 mm
----	------

分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルグランドツール



サイズ 11-36 AF 展開、ケーブルグランドやアクセサリの固定および弛緩に対応するネジツール。

- 数列の電線に達する可能性
- ケーブルグランドの変形無し
- スパナサイズ 11 ~ 36 mm
- スパナサイズの無段階調整
- ラチェット機能：回転の合間にツールを取り外す必要無し
- 標準の片手用ツール

一般注文データ

種別	FLECAFIX 11/24	バージョン
注文番号	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
数量	1 ST	
種別	FLECAFIX 24/36	バージョン
注文番号	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
数量	1 ST	

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SET	バージョン
注文番号	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
数量	1 ST	