

## TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネージメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

## 一般注文データ

注文番号	3155300000
種別	<a href="#">TCB INL THIRD 7</a>
GTIN (EAN)	4099987654692
数量	1 items

## TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
直径	0 mm	正味重量	477.56 g

## 技術データ

項目説明	フォームインレイ、汎用、 大, 空
------	----------------------

## ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

## 品揃え

直径	0 mm
----	------

## 分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

## 一般注文データ

種別	VT DIGI PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">9918870000</a>	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

## 無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

## 一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	<a href="#">2436670000</a>	テストツール, ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

## 無接点磁場テスター



- 4 mm の距離から応答
- ソレノイドバルブ、リレー、コイル、接触器の動作テスト対応
- すべての磁場をテスト可能
- 視覚および音響指示
- 懐中電灯機能を含みます

## 一般注文データ

種別	VT M	バージョン
注文番号	<a href="#">2436680000</a>	テストツール, 無接点磁場テスター
GTIN (EAN)	4050118450019	
数量	1 ST	