

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネージメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| 注文番号 | 3155340000 |
| 種別 | TCB INL THIRD 11 |
| GTIN (EAN) | 4099987654739 |
| 数量 | 1 items |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 50 mm | 奥行き (インチ) | 1.9685 inch |
| 高さ | 390 mm | 高さ (インチ) | 15.3543 inch |
| 幅 | 185 mm | 幅 (インチ) | 7.2835 inch |
| 直径 | 0 mm | 正味重量 | 610.24 g |

技術データ

| | |
|------|----------------------|
| 項目説明 | フォームインレイ、汎用、 大, 空 |
|------|----------------------|

ツールチェスト

| | |
|-------|-------|
| アセンブリ | ツール付き |
|-------|-------|

品揃え

| | |
|----|------|
| 直径 | 0 mm |
|----|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

非絶縁性の交換可能な刃：

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BIT C 6,3 0,5X3,0X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748860000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 3 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 0.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894738 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 0,5X3,5X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748870000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 0.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894745 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 0,5X4,0X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748880000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 0.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894752 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 0,8X5,5X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748890000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894769 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PH0X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748140000 | 取付けツール, ブレード長: 25 mm, 刃寸法, プラス溝: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118894677 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PH1X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748150000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 1 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 1 mm, 刃寸法, プラス溝: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118894684 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PH2X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748160000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 2 mm, 刃寸法, プラス溝: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118894691 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PZ0X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748170000 | 取付けツール, ブレード長: 25 mm, 刃寸法, プラス溝: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118894707 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PZ1X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748180000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 1 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 1 mm, 刃寸法, プラス溝: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118894714 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | BIT C 6,3 PZ2X25 | バージョン |
| 注文番号 | 2748190000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 25 mm, 刃厚み (A): 2 mm, 刃寸法, プラス溝: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118894721 | |
| 数量 | 5 ST | |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビットホルダー



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証します。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシステムを備えた新しいワイドミューラートルクスクリュードライバは、こうした作業に最適です。

- 小型で、特に軽量な形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検証および製品参照により 100 % の品質管理が行われます。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわかるので、無駄な締め付けが起こりません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の +/- 6 % です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | SD BITHOLDER 1/4 | バージョン |
| 注文番号 | 2888380000 | 取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDQ T HANDLE BITHOLDER ... | バージョン |
| 注文番号 | 2888370000 | 取付けツール, ブレード長: 129 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875413 | |
| 数量 | 1 ST | |

六角ソケット



高品質プラスチック製クロスグリップ付属六角スクリュードライバ

- 表面ニッケルメッキ加工
- 硬化クロムバナジウム鋼製
- DIN 6911 準拠
- DIN 6912 準拠ネジ対応形状

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | SDQ T HANDLE HEX 4 | バージョン |
| 注文番号 | 2888290000 | 取付けツール, ブレード長: 150 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875338 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDQ T HANDLE HEX 5 | バージョン |
| 注文番号 | 2888300000 | 取付けツール, ブレード長: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875345 | |
| 数量 | 1 ST | |

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | SDQ T HANDLE HEX 6 | バージョン |
| 注文番号 | 2888310000 | 取付けツール, ブレード長: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875352 | |
| 数量 | 1 ST | |

E6.3 ビットホルダー



ワイドミューラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミューラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

メリット：

- 様々なネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | UBH 1/4 E6,3 | バージョン |
| 注文番号 | 2748200000 | 取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4050118895339 | |
| 数量 | 5 ST | |