


CB 250/7,6 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	3155860000
種別	CB 250/7,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657099
数量	7000 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0 mm	高さ	250 mm
高さ (インチ)	9.8425 inch	幅	7.6 mm
幅 (インチ)	0.2992 inch	正味重量	0.05 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66	引張耐性	550 N
バンドル直径、最大	63 mm	引張り強さ (ポンド荷重)	124 lbf
バンドル直径、最小	4 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		