

CB 250/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| 注文番号 | 3155870000 |
| 種別 | CB 250/4,8 TR NC |
| GTIN (EAN) | 4099987657129 |
| 数量 | 12000 items |

CB 250/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----------|-------------|------|--------|
| 深さ | 0 mm | 高さ | 250 mm |
| 高さ (インチ) | 9.8425 inch | 幅 | 4.8 mm |
| 幅 (インチ) | 0.189 inch | 正味重量 | 0.01 g |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

設置材料

| | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 紫外線耐性 | いいえ | 再開放 | いいえ |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 85 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド66 | 引張耐性 | 220 N |
| バンドル直径、最大 | 65 mm | 引張り強さ (ポンド荷重) | 49 lbf |
| バンドル直径、最小 | 3 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |