

## HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">3158680000</a>
種別	HDC MHP 100 FC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671163
数量	1 items

## HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E310075

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	50.9 mm	高さ (インチ)	2.0039 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	11 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラグイン回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	100 A	必要なプラグインスロット	1

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	35 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	10 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 100 FC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)

図面

