

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- PVアプリケーション対応太陽光発電ヒューズホルダー
- 最大1500 Vの太陽光発電 DC 発電機端子箱での使用に対応
 - DINレール取り付け済
 - 10x85mm gPV の 15A から 32A までの円筒形ヒューズリンクでの使用に対応

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, ヒューズホルダー, 1500 V, 10x85, LED搭載
注文番号	3164270000
種別	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
数量	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	67 mm	奥行き (インチ)	2.6378 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
幅	22.2 mm	幅 (インチ)	0.874 inch
正味重量	99 g		

温度

連続動作温度、最小 -50 °C 連続動作温度、最大 90 °C

ヒューズホルダーの技術データ

カートリッジヒューズ ディスプレイ	10 x 85 mm LED	色	ライトブルー 旋回
最大電流	32 A	電位数	1
最大電力損失	6.5 W	取り付けレール	TS 35
定格インパルス耐電圧	6 kV	サージ電圧カテゴリー	III
取り付け方式	TS 35		

ヒューズホルダーの接続

接続数	2	被覆剥き長さ	9.5 mm
締め付けトルク、最大	2.5 Nm	締め付けトルク、最小	2 Nm
接続方式	ねじ接続	電線材質	銅
配線接続断面 AWG、最小	AWG 6	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 17
配線接続断面、細径撚線、最小	1 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	16 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	1 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	16 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	1 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	16 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	1 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	16 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

10x85 gPV



gPV 10×85円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護 (フィールド保護) を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。

一般注文データ

種別	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	バージョン
注文番号	4000002597	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
数量	50 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	バージョン
注文番号	4000002609	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
数量	5 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	バージョン
注文番号	4000002610	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
数量	50 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	バージョン
注文番号	4000002611	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
数量	50 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	バージョン
注文番号	4000005431	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
数量	50 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	バージョン
注文番号	4000002612	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
数量	5 ST	
種別	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	バージョン
注文番号	3164280000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
数量	5 ST	