

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------|
| 注文番号 | 3182080000 |
| 種別 | TCB INL BIG 1 BASE |
| GTIN (EAN) | 4099987917650 |
| 数量 | 1 items |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 50 mm | 奥行き (インチ) | 1.9685 inch |
| 高さ | 390 mm | 高さ (インチ) | 15.3543 inch |
| 幅 | 560 mm | 幅 (インチ) | 22.0472 inch |
| 直径 | 0 mm | 正味重量 | 2365.44 g |

技術データ

| | |
|------|---------------|
| 項目説明 | フォームインレイ、汎用、大 |
|------|---------------|

ツールチェスト

| | |
|-------|-------|
| アセンブリ | ツール付き |
|-------|-------|

品揃え

| | |
|----|------|
| 直径 | 0 mm |
|----|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 種別 | AM 16 | バージョン | |
| 注文番号 | 9204190000 | ツール, シーストリッパー | |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | CTI 6 | バージョン | |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。
ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。
ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 種別 | FLEXIMET 5 M | バージョン | |
| 注文番号 | 2534210000 | Measuring tape | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | FRZ S 200 | バージョン |
| 注文番号 | 9046380000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357697 | |
| 数量 | 1 ST | |

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | KT 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9002650000 | カットツール、片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | PZ 6 ROTO L | バージョン |
| 注文番号 | 1444050000 | プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、0.14mm ² 、6mm ² 、ト |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | ラビーズクリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

角度付きマイナススクリュードライバー



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | SD TO 0,6X3,0 | バージョン | |
| 注文番号 | 2749560000 | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3 mm, ブレード長: 70 mm, 刃厚み | |
| GTIN (EAN) | 4050118895889 | (A): 0.6 mm | |
| 数量 | 1 ST | | |

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| 種別 | STRIPAX | バージョン | |
| 注文番号 | 9005000000 | ツール, ストリッピングおよび切削工具 | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

電子細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | SUPER CUT | バージョン |
| 注文番号 | 9205150000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248698950 | |
| 数量 | 1 ST | |

ねじ回し / 切断複合ツール「Swifty® CS」

複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | SWIFTY CS SET | バージョン |
| 注文番号 | 9006060000 | 切り込み・ねじ込み工具, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | |
| 数量 | 1 ST | |