

IE-C6NO8LW0005S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline - 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

一般注文データ

バージョン	パッチケーブルMicroline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , ストレート, 6 kV
注文番号	3195150005
種別	IE-C6NO8LW0005S40S40-WC-K6KV
数量	

IE-C6NO8LW0005S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	0.5 m	長さ (インチ)	19.685 inch
----	-------	----------	-------------

温度

保管温度	動作温度	-20 °C...60 °C
------	------	----------------

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7
--------	-------------

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7
--------	-------------

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
------------	-----	------------	-----------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	白色
ハロゲン	いいえ	延焼耐性	No

ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧	6 kV	カテゴリー	Cat. 6
------------	------	-------	--------

ケーブル構造

シースカラー	白色	断面積	4x2xAWG30/7
シールド	U/UTP	配線数	8
絶縁	PE	シース直径、最大	3.3 mm
シース直径、最小	2.9 mm	シース素材	LSZH
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色		

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0005S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

