
データシート

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

注文番号	3195790000
種別	H25,0/28D 14 GE
GTIN (EAN)	4099987983730
数量	50 items
パッケージ	弛緩

データシート

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0.13 g		

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黄色	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	7.3 mm	接点面長さ (L2)	14 mm
カラー直径 (D2)	11.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	28.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 4
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	軍事指定	T 20A 028 A
被覆剥き長さ	16 mm	導体断面	25 mm²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		