

## TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 濃いヨモギ色, PA 66, without, 幅: 10 mm
注文番号	<a href="#">3835360000</a>
種別	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008 19054264 1
数量	10 items

## TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	43 mm	奥行き (インチ)	1.6929 inch
高さ	72.8 mm	高さ (インチ)	2.8661 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	12.7 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

## システム仕様

バージョン マウントレール用

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

内付スレッド without

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	濃いヨモギ色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様 いいえ 設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		