

TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しつき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 濃いヨモギ色, PA 66, without, 幅: 10 mm
注文番号	3835360000
種別	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008190542641
数量	10 items

TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	43 mm	奥行き (インチ)	1.6929 inch
高さ	72.8 mm	高さ (インチ)	2.8661 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	12.7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

内付スレッド	without
--------	---------

材料データ

基本材質	PA 66	色	濃いヨモギ色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		