

FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護 (フィールド保護) を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
注文番号	4000002611
種別	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243419642
数量	50 items

FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	10.3 mm	幅 (インチ)	0.4055 inch
正味重量	1.96 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6	電流	25 A
定格 DC 電圧	1500 V		

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		