FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V,		
	22x58, gPV, 65 A		
注文番号	<u>4000003734</u>		
種別	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV		
GTIN (EAN)	8430243427166		
数量	10 items		



FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
	·		'	
高さ 幅	58 mm	高さ(インチ)	2.2835 inch	
	22 mm	幅(インチ)	0.8661 inch	
正味重量	50 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
ヒューズカートリッジ	,			
ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	65 A	
定格 DC 電圧	1500 V	最大電力損失	12.2 W	
分類				
ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704	
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704	
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02	
ECLASS 13.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02	
ECLASS 15.0	27-14-20-02			

カタログステータス / 図面 2



FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

