

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PVアプリケーション対応太陽光発電ヒューズホルダー

- 最大1500 Vの太陽光発電 DC 発電機端子箱での使用に
対応
- DINレール取り付け済
- 22x58mm gPVの 30A から 80A までの円筒形ヒューズ
リンクでの使用に対応

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, ヒューズホルダー, 1500 V, 22x58, LEDなし
注文番号	4000003740
種別	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
数量	6 items

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	76.8 mm
高さ	126 mm
幅	35.6 mm
正味重量	100 g

奥行き (インチ)	3.0236 inch
高さ (インチ)	4.9606 inch
幅 (インチ)	1.4016 inch

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	90 °C
-----------	--------	-----------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズホルダーの技術データ

カートリッジヒューズ	22 x 58 mm	色	白色
ディスプレイ	LEDなし	ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	旋回
最大電流	80 A	電位数	1
最大電力損失	12.5 W	取り付けレール	TS 35
定格インパルス耐電圧	6 kV	サージ電圧カテゴリー	III
取り付け方式	TS 35		

ヒューズホルダーの接続

接続数	2	被覆剥き長さ	14 mm
締付けトルク、最大.	2.8 Nm	締付けトルク、最小.	2 Nm
接続方式	ねじ接続	電線材質	銅
配線接続断面 AWG、最小	AWG 17	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2
配線接続断面、細径撲線、最小	1 mm ²	配線接続断面、細径撲線、最大	35 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 35 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 35 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最大	
配線接続断面、ソリッドコア、最小	1 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	35 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

22x58 gPV



一般注文データ

種別	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	バージョン
注文番号	2865970000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
数量	10 ST	
種別	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	バージョン
注文番号	4000003732	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
数量	10 ST	
種別	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	バージョン
注文番号	4000003733	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
数量	10 ST	
種別	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	バージョン
注文番号	4000003734	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
数量	10 ST	
種別	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	バージョン
注文番号	2873890000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
数量	10 ST	
種別	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	バージョン
注文番号	2870900000	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
数量	10 ST	